

Filltrode

Specification Sheet (Part #242064)

フィルトロード電極

文書番号：TCS5-33003



用途

フィールドでの使用に対応

樹脂スリーブ一体型フラット電極です

特徴

ポリプラスチック同様の SAN 樹脂保護構造を採用

平な電極形状は従来の円筒型に比べ先端の破損を防ぎます

感度は円筒型と変わらないよう新しい隔膜構造を採用、

最新のガラス技術、ポリマー電解質の採用は電極の方向性を無く


しています。

仕様

寸法仕様	
シャフト長 (mm)	120
シャフト径 (mm)	12
電機的接続	S7
測定仕様	
測定原理	複合電極
測定範囲	pH 0 ~ 14
測定浸漬長	4mm
感度	57 ~ 59 mV / pH @25 °C
ゼロ点	0 ±20 mV
適応温度範囲	0~60°C
耐圧力	大気圧
温度センサー	無し
SIP 定置蒸気滅菌	不可
CIP 定置洗浄	不可
Autoclavable 高圧蒸気滅菌	不可

接液素材	
接液部材	ガラス、SAN 樹脂
電解液	ポリソルブ
測定構造	
ガラス膜	HAMILTON HF glass
膜形状	平面
液絡部	シングルポアリング
液絡部数	1
参照電極	エバーレフ
認証/固有情報	
シリアル番号	有り
証明書	pH4.01/pH7.00
その他	
保存方法	HAMILTON 保存液 3mol KCl

接続ケーブル



型式	名称	長さ	径
MS-SK-E-01	S7 コネクター付き BNC pH 電極ケーブル	1m	3mm
MS-SK-E-02		3m	
MS-SK-E-03		5m	

バッファー液



型式	名称	容量	保存期間	精度
MS-DB-S-06	pH Buffer 液 4.01	500ml	60 ヶ月	±0.02
MS-DB-S-14	pH Buffer 液 7.00	500ml	60 ヶ月	±0.02
MS-DB-S-22	pH Buffer 液 9.21	500ml	60 ヶ月	±0.02
MS-DB-S-27	pH Buffer 液 10.01	500ml	60 ヶ月	±0.02

※社外校正機関の DKD ラボラトリーへの検査証明書が添付されます。

※その他 pH1.09 ~ pH12.00 までの pH Buffer 液を取り揃えております。

洗浄液



型式	名称	容量
MS-ES-C-01	洗浄液セット (保存液も入っています)	500ml×3 本パック